



## Clește de prindere PLUS cu falcă inferioară reglabilă, Lungimea totală: 250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	708901 250
GTIN	3662424019838
Clasa articolului	73R

### Descriere

#### Execuție:

Simplu și sigur de manevrat. Deschidere rapidă și fără efort datorită **comutatorului de declanșare** de la mânerul inferior. Cu rază mare de prindere și adâncime mare de prindere, reglare rapidă în 5 poziții și ajustare fină suplimentară. Falcă inferioară îndoită în adâncime pentru prinderea profilurilor în formă de U și unghiulare, a țevilor, etc. Fălci de prindere dințate și corp de clește robust din oțel pentru arcuri. Clește nichelat în totalitate.

#### Aplicație:

Pentru fixarea sigură a profilurilor, materialelor plate și a țevilor. Presiune de strângere reglabilă până la 10.000 N.

#### Material:

Bacuri de prindere din oțel crom-molibden-vanadiu; forjate în matriță.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	250 mm
Lungimea fălcilor	60 mm
Deschidere pentru material unghiular	50 mm
Deschidere pentru material rotund	110 mm
Tip produs	Clește de prindere

