



## Ceas comparator cu levier Interapid cu cadran înclinat, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,8/39mm



### Date comandă

Numărul de comandă	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

#### Citire 1/100.

Cu **cadran înclinat la 20°**.

**TESA** – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Carcasă monobloc robustă; antimagnetică. **Swiss Made (Fabricat în Elveția)**.

#### Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

#### Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

#### Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

#### Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Eroare de histerezis $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Domeniu de măsurare per direcție	0,8 mm
Forță de măsurare	0,12 N
Citire	0,01 mm
Interval de abatere totală $f_{\text{tot}}$	23 $\mu\text{m}$
$\varnothing$ carcasă	39 mm
Interval de abatere $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Plaja de pivotare	2×105 grad
$\varnothing$ tijei de fixare h6	4 mm
Lungime braț palpator	17,4 mm
$\varnothing$ sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Accesorii

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport de centrare Tip	436512
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 16,5 mm $\varnothing$ sferă măsurare 2 mm	436326 2
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510

