

**AEG****Ferăstrău tip sabie, Tip: US1300XE****Date comandă**

Numărul de comandă	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Clasa articolului	07A

**Descriere****Execuție:**

**AEG Ferăstrău tip sabie** de 1300 W putere, ideal pentru tăieri în lemn, plastic, țevi și profile din metal.

**Livrare:**

Inclusiv trusă de transport, pânză de ferăstrău.

**Notă:**

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

**Descriere tehnică**

Vibrație maximă conform EN	18,5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	US1300XE
Particularitate	FIXTEC
Număr de curse	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	1300 W
Lungimea cursei	30 mm
Greutate	3,8 kg
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122EF	588600 1122EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EF	588600 922EF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1155CHM	588600 1155CHM
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922BF	588600 922BF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 1122BF	588600 1122BF
Set de pânze pentru ferăstrău sabie Denumire 922EHM	588600 922EHM