

Garant**Cilindru de atașare Ø 90×100 mm, Tip: AIR****Date comandă**

Numărul de comandă	568575 AIR
GTIN	4062406119805
Clasa articolului	56S

Descriere**Execuție:**

Gaură de prindere Ø 19 mm cu canal de pană dublu.

Model pneumatic, este posibilă reglarea individuală a gradului de duritate. Adaptor pentru pompa de bicicletă inclus.

Aplicație:

Pentru prinderea minibenzilor de șlefuit Cod 568531 – 568561.

Descriere tehnică

Culoarea	negru
Tip constructiv	pneumatic
Grad de duritate	AIR
Ø cilindrilor	90 mm
Lățime cilindru	100 mm
Ø găurii	19 mm
Tip produs	Suport valț pentru satinare

