



## Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO, Domeniu de măsurare: 80-90mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428830 80-90
GTIN	7630041117097
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru digital de interior în 3 puncte pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și la adâncimi mari de măsurat. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Cu autocentrare și autoorientare. Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. **Sistem de măsurare  $\mu$  CAPA** patentat. Suprafețe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TIN) (HV5–2300).

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802, cablu de date, radioemițător Cod 498921, adaptor radio Cod 498924.

#### Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

### Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1604 mm
Domeniu de măsurare	80 - 90 mm
Adâncime standard de măsurare	104 mm
Dimensiune a	11 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,001 mm

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

## Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/500	428802 4/500
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/150	428802 4/150