



Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO, Domeniu de măsurare: 90-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	428830 90-100
GTIN	7630041117103
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru digital de interior în 3 puncte pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și la adâncimi mari de măsurat. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Cu autocentrare și autoorientare. Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. **Sistem de măsurare μ CAPA** patentat. Suprafețe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TIN) (HV5–2300).

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802, cablu de date, radioemițător Cod 498921, adaptor radio Cod 498924.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Dimensiune a	11 mm
Domeniu de măsurare	90 - 100 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1604 mm
Adâncime standard de măsurare	104 mm

Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/150	428802 4/150
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/500	428802 4/500
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032