



## Micrometru de interior în 3 puncte, digital, IMICRO, Domeniu de măsurare: 150-175mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428830 150-175
GTIN	7630041117134
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru digital de interior în 3 puncte pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și la adâncimi mari de măsurat. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Cu autocentrare și autoorientare. Citire ușoară, directă pe afișajul digital cu contrast puternic. **Sistem de măsurare  $\mu$  CAPA** patentat. Suprafețe de măsurare din carbură (HV5–1300).

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802, cablu de date, radioemițător Cod 498921, adaptor radio Cod 498924.

#### Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

### Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1600 mm
Dimensiune a	26 mm
Adâncime standard de măsurare	100 mm
Domeniu de măsurare	150 - 175 mm
Eroare de toleranță	0,007 mm
Citire	0,001 mm

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022500 200
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032