

CARTEC

Inel-șurub, Ø Filet: M16



Date comandă

Numărul de comandă	086486 M16
GTIN	8013429800054
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înșurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenți cu bile, verificat la fisuri 100 %, **certificat de DGUV, factor de securitate 4** pe toate direcțiile.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 1,12 t

Lățime de prindere la bolț A: 30 mm

Lățime verigă B: 13 mm

Dimensiune C: 46 mm

Ø bolț D: 38 mm

Dimensiune E: 50 mm

Descriere tehnică

Dimensiune E	50 mm
Dimensiune C	46 mm
Lățime verigă B	13 mm
Lățime de prindere la bolț A	30 mm

Fișă de date

Ø bolț D	38 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	1,12 t
Înălțime H	105 mm
Ø Filet	M16×20
Tip produs	Inel-șurub