

**CARTEC****Inel-șurub, Ø Filet: M30**

## Date comandă

Numărul de comandă	086486 M30
GTIN	8013429800177
Clasa articolului	08Y

## Descriere

### Execuție:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înșurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenți cu bile, verificat la fisuri 100 %, **certificat de DGUV, factor de securitate 4** pe toate direcțiile.

### Notă:

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 5,3 t

Lățime de prindere la bolț A: 45 mm

Lățime verigă B: 22 mm

Dimensiune C: 65 mm

Ø bolț D: 75 mm

Dimensiune E: 80 mm

## Descriere tehnică

Lățime verigă B	22 mm
Ø bolț D	75 mm
Lățime de prindere la bolț A	45 mm
Dimensiune E	80 mm

Dimensiune C	65 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	5,3 t
Înălțime H	165 mm
Ø Filet	M30×35
Tip produs	Inel-șurub