

CARTEC**Inel-șurub, Ø Filet: M24**

Date comandă

Numărul de comandă	086486 M24
GTIN	8013429800139
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înșurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenți cu bile, verificat la fisuri 100 %, **certificat de DGUV, factor de securitate 4** pe toate direcțiile.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 3,15 t

Lățime de prindere la bolț A: 40 mm

Lățime verigă B: 18 mm

Dimensiune C: 70 mm

Ø bolț D: 58 mm

Dimensiune E: 68 mm

Descriere tehnică

Ø bolț D	58 mm
Dimensiune C	70 mm
Lățime de prindere la bolț A	40 mm
Lățime verigă B	18 mm

Dimensiune E	68 mm
Înălțime H	153 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	3,15 t
Ø Filet	M24×30
Tip produs	Inel-șurub