

**CARTEC****Inel-șurub, Ø Filet: M20**

## Date comandă

Numărul de comandă	086486 M20
GTIN	8013429800092
Clasa articolului	08Y

## Descriere

### Execuție:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înșurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenți cu bile, verificat la fisuri 100 %, **certificat de DGUV, factor de securitate 4** pe toate direcțiile.

### Notă:

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

Capacitate portantă WLL SF 4:1: 2 t

Lățime de prindere la bolț A: 34 mm

Lățime verigă B: 16 mm

Dimensiune C: 57 mm

Ø bolț D: 50 mm

Dimensiune E: 61 mm

## Descriere tehnică

Ø bolț D	50 mm
Dimensiune E	61 mm
Lățime de prindere la bolț A	34 mm
Lățime verigă B	16 mm

Dimensiune C	57 mm
Înălțime H	131 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	2 t
Ø Filet	M20×30
Tip produs	Inel-șurub