


**Teu interior/interior/interior, Racord: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Clasa articolului	08A

**Descriere****Execuție:**

Teu, interior/interior/interior, G 3/8, SW 17, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de lucru max. 150 °C, alamă lustruită.

**Descriere tehnică**

Filet interior de racordare	3/8 inch
Denumirea producătorului	254.35
Ø	11 mm
Presiune maximă de lucru	60 bar
Material	alamă
Tip produs	Cuplaj