


**Teu interior/interior/interior, Racord: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080035 1/4
GTIN	4047322647168
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Teu, interior/interior/interior, G 1/4, SW 13, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de lucru max. 150 °C, alamă lustruită

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	60 bar
Material	alamă
Denumirea producătorului	254.34
Filet interior de racordare	1/4 inch
Ø	8 mm
Tip produs	Cuplaj