


**Teu interior/interior/interior, Racord: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080035 1/2
GTIN	4047322647199
Clasa articolului	08A

**Descriere****Execuție:**

Teu, interior/interior/interior, G 1/2, SW 21, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de lucru max. 150 °C, alamă lustruită

**Descriere tehnică**

Ø	15 mm
Denumirea producătorului	254.39
Presiune maximă de lucru	60 bar
Filet interior de racordare	1/2 inch
Material	alamă
Tip produs	Cuplaj