


Garant**Panouri perforate laterale 2 piese, Tip: 750****Date comandă**

Numărul de comandă	920360 750
GTIN	4062406120795
Clasa articolului	91S

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel îndoită cu □ de 9×9 mm la distanță de 37 mm.

Pentru fixarea laterală la stațiile de lucru reglabile electric pe înălțime pentru solicitări ușoare.

Panourile perforate sunt fixate pe interior cu șuruburi la bara de distanțare transversală. Set de 2 piese.

Adaptat pentru:

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301–920306.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	146 mm
Greutate	0,6 kg
Lățime	536 mm
Adâncime	73 mm
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Panou lateral