

**Garant****Minifreză de șlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: AS0313****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 546840 AS0313 |
| GTIN               | 4045197726414 |
| Clasa articolului  | 51D           |

**Descriere****Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm.

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ø cap                 | 3 mm                           |
| Forma                 | AS0613                         |
| Simbol pentru dantură | Z FINE                         |
| Descrierea formei     | Cilindrică cu dantură frontală |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Lungimea totală           | 43 mm          |
| Grad de finețe a danturii | foarte fin     |
| Ø cozii                   | 3 mm           |
| Lungimea capului          | 13 mm          |
| Serie                     | Dantură Z FINI |
| Materialul sculei         | Carbură        |
| Tip produs                | Freze șlefuire |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat          |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat          |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | recomandat          |                |         |
| INOX                          | recomandat          |                |         |
| Ti                            | recomandat          |                |         |
| GG(G)                         | recomandat          |                |         |