

Garant**Minifreză de șlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: G0313****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 546840 G0313 |
| GTIN | 4045197726445 |
| Clasa articolului | 51D |

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|------------|
| Ø cap | 3 mm |
| Descrierea formei | Arc ogival |
| Lungimea totală | 40 mm |
| Grad de finețe a danturii | foarte fin |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Simbol pentru dantură | Z FINE |
| Forma | G0313 |
| Ø cozii | 3 mm |
| Lungimea capului | 13 mm |
| Serie | Dantură Z FINE |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Freze șlefuire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |