

HOLEX**Șurub de tragere Mazak, forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40M7****Date comandă**

Numărul de comandă	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

- **Parte frontală strunjită.**

Etanșat.

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- **Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),**
- **În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).**
- **În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).**

Notă:

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere. Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	41,25 mm
Recomandat pentru con ISO	40
Ø găurii	7 mm

Moment de strângere maxim	50 Nm
L ₁	16,25 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 40
Ø cap D ₁	18,79 mm
Filet M	M16
Ø gulerului D	21,8 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	CAT
Tip produs	Șurub de tragere