

Garant**Șubler, Domeniu de măsurare: 300mm**

Date comandă

Numărul de comandă	410100 300
GTIN	4062406122157
Clasa articolului	40Z

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Mâner cu formă optimizată ergonomic.

Suprafețe de măsurare lepuite fin. Fără tijă de adâncime.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Gradație	1/128 inch
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Husă
Citire	0,05 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Lungimea ciocului	64 mm
Calibrarea	A1
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm

Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300