

Garant**Șubler Vernier 1/50, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410105 200
GTIN	4062406122164
Clasa articolului	40Z

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Cursor optimizat, ergonomic. Citire mai bună datorită gradației în culori contrastante.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Gradație	1/50 mm
Calibrarea	A1
Ambalaj	Husă
Citire	0,02 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	50 mm
Gradație	1/128 inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	Ø 1,6

Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200