

**Garant****Verificator de alezaje de precizie, Domeniu de măsurare: 35-60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Clasa articolului	41C

**Descriere****Execuție:**

Verificator de precizie în două puncte, cu disc de centrare cu arc. Model **ușor**, stabil, cu **elemente CRP**, ceea ce permite o **dilatație termică** mai redusă și **protecție anticorozivă** crescută.

Protecția pentru mâini de la suportul aparatului reduce suplimentar influențele temperaturii.

Deplasare precisă și facilă a palpatorului de măsurare peste segmentul de curbă. Reglabil la diferite  $\varnothing$  folosind palpatoarele de măsurare fixe cu bilă de oțel călit.

**Execuție text publicitar:**

- **Model ușor, stabil, cu elemente CRP.**
- **Dilatație termică mai redusă.**
- **Rezistență crescută la coroziune.**

**Aplicație:**

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a  $\varnothing$ , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

**Livrare:**

Verificator de alezaje de precizie complet în cutie din lemn (fără ceas comparator).

**Accesorii opționale:**

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotație spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

**Notă:**

La utilizarea ceasurilor comparatoare de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref.10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

## Descriere tehnică

Adâncime de măsurare	178 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	1 $\mu$ m
Număr de discuri de măsurare	3
Număr de bolțuri de măsurare	6
Domeniu de măsurare	35 - 60 mm
Lățime disc de centrare	28 mm
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60
Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60

## Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc Domeniu de măsurare / Ø carcasă 1/58 mm	433090 1/58
Ceas comparator cu protecție antișoc Domeniu de măsurare / Ø carcasă 10/58 mm	432110 10/58
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte 1 buc. Tip 35-90	439914 35-90