

Garant**Verificator de alezaje de precizie, Domeniu de măsurare: 150-300mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 435190 150-300 |
| GTIN | 4045197726506 |
| Clasa articolului | 41C |

Descriere**Execuție:**

Verificator de precizie în două puncte, cu disc de centrare cu arc. Model **ușor**, stabil, cu **elemente CRP**, ceea ce permite o **dilatație termică** mai redusă și **protecție anticorozivă** crescută.

Protecția pentru mâini de la suportul aparatului reduce suplimentar influențele temperaturii.

Deplasare precisă și facilă a palpatorului de măsurare peste segmentul de curbă. Reglabil la diferite \varnothing folosind palpatoarele de măsurare fixe cu bilă de oțel călit.

Execuție text publicitar:

- **Model ușor, stabil, cu elemente CRP.**
- **Dilatație termică mai redusă.**
- **Rezistență crescută la coroziune.**

Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a \varnothing , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de alezaje de precizie complet în cutie din lemn (fără ceas comparator).

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotație spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasurilor comparatoare de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref.10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Număr de bolțuri de măsurare | 11 |
| Număr de discuri de măsurare | 3 |
| Adâncime de măsurare | 178 mm |
| Precizie de repetare fără ceas comparator | 1 μ m |
| Domeniu de măsurare | 150 - 300 mm |
| Lățime disc de centrare | 85 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | C4 |
| Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 800 mm | 023210 800 |
|---|------------|

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte 1 buc. Tip 90-300 | 439914 90-300 |
| Palpator din oțel Tip 16 | 434900 16 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm | 434920 10 |
| Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc Domeniu de măsurare / Ø carcasă 1/58 mm | 433090 1/58 |
| Ceas comparator cu protecție antișoc Domeniu de măsurare / Ø carcasă 10/58 mm | 432110 10/58 |