

Garant**Verificator de alezaje de precizie, Domeniu de măsurare: 50-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	435190 50-150
GTIN	4045197726391
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Verificator de precizie în două puncte, cu disc de centrare cu arc. Model **ușor**, stabil, cu **elemente CRP**, ceea ce permite o **dilatație termică** mai redusă și **protecție anticorozivă** crescută.

Protecția pentru mâini de la suportul aparatului reduce suplimentar influențele temperaturii.

Deplasare precisă și facilă a palpatorului de măsurare peste segmentul de curbă. Reglabil la diferite \varnothing folosind palpatoarele de măsurare fixe cu bilă de oțel călit.

Execuție text publicitar:

- **Model ușor, stabil, cu elemente CRP.**
- **Dilatație termică mai redusă.**
- **Rezistență crescută la coroziune.**

Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a \varnothing , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de alezaje de precizie complet în cutie din lemn (fără ceas comparator).

Accesorii opționale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotație spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasurilor comparatoare de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref.10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descriere tehnică

Precizie de repetare fără ceas comparator	1 μ m
Adâncime de măsurare	178 mm
Număr de bolțuri de măsurare	11
Domeniu de măsurare	50 - 150 mm
Număr de discuri de măsurare	3
Lățime disc de centrare	42,3 mm
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 160 mm	023210 160
---	------------

Accesorii

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte 1 buc. Tip 35-90	439914 35-90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc Domeniu de măsurare / Ø carcasă 1/58 mm	433090 1/58
Ceas comparator cu protecție antișoc Domeniu de măsurare / Ø carcasă 10/58 mm	432110 10/58