

**Mahr****Micrometru digital de exterior cu tijă culisantă, ieșire de date, Interval de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un afișaj confortabil **pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare**, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Descriere:**

- **Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare.**
- **Tija fixă protejează suprafețele care trebuie să fie măsurate.**

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498941.

**Descriere tehnică**

Eroare de toleranță	2 μm
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	B2
Ø pivot	6,5 mm
Pasul tijei	5 mm
Citire	0,001 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Citire	0,00005 inch
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de lucru
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

## Accesorii

Cablu de conectare bidirecțional cu tastă date Tip USB2	498941 USB2
Cablu de conectare bidirecțional cu tastă date Tip D2	498941 D2

