



## Micrometru digital de exterior cu tijă culisantă, i-wi, Interval de măsurare: 25-50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	421605 25-50
GTIN	4059192058852
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un afișaj confortabil **pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare**, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

#### Descriere:

- **Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare.**
- **Tija fixă protejează suprafețele care trebuie să fie măsurate.**

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

#### Accesorii opționale:

Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

### Descriere tehnică

Pasul tijei	5 mm
Ø pivot	6,5 mm
Eroare de toleranță	2 μm
Citire	0,00005 inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B2
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de lucru
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

## Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
--	--------------