



## Micrometru digital de exterior cu tijă culisantă, ieșire de date, Interval de măsurare: 0-25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un afișaj confortabil **pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare**, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

#### Descriere:

- **Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare.**
- **Tija fixă protejează suprafețele care trebuie să fie măsurate.**

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498941.

### Descriere tehnică

Calibrarea	B1
Pasul tijei	5 mm
Eroare de toleranță	2 $\mu$ m
Citire	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Ø pivot	6,5 mm
Citire	0,00005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de lucru
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

## Accesorii

Cablu de conectare bidirecțional cu tastă date Tip USB2	498941 USB2
Cablu de conectare bidirecțional cu tastă date Tip D2	498941 D2

