



Set de 5 pile cu mâner din două componente în husă pliabilă, Dantură 3, Lungime fără coadă: 200mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 517426 200 |
| GTIN | 4062406122317 |
| Clasa articolului | 52A |

Descriere

Execuție:

Semifabricatele sunt forjate și rectificat, prelucrate cu ajutorul mașinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate și adâncime uniformă. **Pilele neconvexe** au forma dinților corelată cu tipul de pilă.

Pentru protecția pilelor, seturile sunt amplasate sistematic în **huse pliabile rezistente din nylon**. Pilele protejate nu se pot murdări, iar dantura nu se deteriorează, ceea ce garantează o rată înaltă de îndepărtare continuă, suprafețe netede ale pilei și o durabilitate prelungită.

Dantură 3 = semifină.

Cu mâner ergonomice din plastic din 2 componente.

Aplicație:

Pilă de calitate pentru lucrul în ateliere, durabilitate ridicată și rată înaltă de îndepărtare.

Livrare:

Set de 5 pile cu câte o **pilă lată, triunghiulară, pătrată, semirotundă și rotundă**.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-----------|
| Lungime fără coadă | 200 mm |
| Caracteristici nume produs | Dantură 3 |
| Dantură | 3 |
| Standard | DIN 7261 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Număr de pile singulare | 5 |
| Tip produs | Pile de atelier |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |