



Mască automată de sudură optrel® panoramaxx, Culoare: AIR



Date comandă

Numărul de comandă	097947 AIR
GTIN	7640127616475
Clasa articolului	09U

Descriere

Execuție:

Mască de protecție complet automată pentru sudură cu **câmp vizual panoramic**, de 6 ori mai mare decât în cazul măștilor de sudură standard. Datorită decupării pentru nas din caseta de protecție antireflexie, filtrul poate fi purtat mai aproape de ochi. Astfel câmpul vizual este mărit considerabil. **Confort maxim la vedere** datorită filtrului inovator UV/IR cu **mare autenticitate a culorilor**.

- **Trepte întunecate de protecție: 5 – 12 (operare automată) și 7 – 12 (operare manuală)**
- **Treaptă luminoasă: 2,5.**
- **Cu acumulator reîncărcabile.**
- **Câmpul vizual al filtrului de sudură: 60 x 125 mm.**

Versiunea cu aer proaspăt a optrel® panoramaxx are aceleași caracteristici tehnice ca și execuția standard cod 097947 ref. NEGRU. Casca poate fi combinată ușor cu

Sistemul de protecție a respirației cu aer forțat optrel® e3000X cod 097978 ref. E3000X.

Aplicație:

Sudură și tăiere cu electrozi MIG / MAG, WIG, plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Livrare:

1 panou atașabil exterior, 1 sac de păstrare.

Descriere tehnică

Timp de comutare de la întunecat la luminos	100 - 2000 ms
Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Tip produs	Mască pentru sudură