



## Mască automată de sudură optrel® crystal 2.0, Tip: CRYSTAL



### Date comandă

Numărul de comandă	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Clasa articolului	09U

### Descriere

#### Execuție:

Casca automată de sudură optrel® Crystal 2.0 oferă datorită unei noi tehnologii o **stare luminată a nivelului de protecție 2**, care permite înainte și după procesul de sudură o vedere excelentă a piesei de prelucrat. Percepția culorilor în stare luminată este extrem de realistă, iar în stare întunecată este posibilă vizualizarea **cu contrast puternic și cu precizia detaliului** pe banda de protecție pentru sudură.

**Trepte întunecate de protecție:** 4 – 12.

- **Treaptă luminoasă: 2**
- **Cu baterie 3 V Li (durabilitate 2.500 ore)**
- **Culoare: argintiu**
- **Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 50×100 mm**

#### Aplicație:

Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG și cu plasmă

#### Standard:

EN 175; EN 379; EN 166.

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 100 - 200 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

**Descriere tehnică**

Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Timp de comutare de la întunecat la luminos	100 - 200 ms
Tip produs	Mască pentru sudură