

Garant GRIDLINE

Raft culisant 200 kg, 26×20G, Înălțimea de montare: 75mm**Date comandă**

Numărul de comandă	930656 75
GTIN	4062406122928
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Raft culisant cu **deschidere completă 100%**. Deschis în față, înălțimea carcsei în lateral 46 mm, înălțime de montare 75 mm. Fără ștanțări pentru barele despărțitoare cu fante.

Adaptat pentru:

Dulap de depozitare 30×28G.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Descriere tehnică

Lățimea utilă în G	26
Lățime utilă	650 mm
Adâncime utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Adâncimea utilă în G	20
Greutate	10,75 kg
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Înălțimea de montare	75 mm

cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×20G
Tip produs	Raft culisant