

Garant **GRIDLINE****Raft culisant 75 kg, 20×20G, Tip: 75****Date comandă**

Numărul de comandă	932035 75
GTIN	4062406122973
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Raft culisant cu **deschidere 100%** 20×20G. Deschis în față, înălțimea carcasi în lateral 46 mm, înălțime de montare 75 mm. Fără ștanțări pentru barele despărțitoare cu fante.

Adaptat pentru:

Dulap de depozitare 24× 28G.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Descriere tehnică

Lățime utilă	500 mm
Adâncime utilă	500 mm
Lățimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncimea utilă în G	20
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×20G
Tip produs	Raft culisant