

**Garant****Suport pentru capace de șlefuit, Ø cap, lungimea capului, forma: 1015G****Date comandă**

Numărul de comandă	553100 1015G
GTIN	4062406123864
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creștăturii).

**Corp elastic crestat din cauciuc** cu coadă din oțel.

**Aplicație:**

Mai ales în construcția de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

**Adaptat pentru:**

Capace de șlefuit Cod 553035 – 553328.

**Descriere tehnică**

Ø cap	10 mm
Turație maximă	45000 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	15 mm
Tip produs	Suport pentru capace de șlefuit