

Garant GRIDLINE

Banc de lucru pentru substanțe periculoase, Lățime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	981120 1500
GTIN	4062406121075
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru GridLine vario compus din picioare cu înălțime reglabilă, raft și perete posterior din tablă de oțel precum și din panou lateral cu perforație pătrată. Blat de lucru Eterlux cu o grosime de 50 mm, foarte rezistent la uzură, ulei, grăsime, acizi și leșii slabe.

Adâncime = 750 mm

Culoare:

Picior cu reglare manuală pe verticală, raft și perete posterior RAL 7035 gri deschis, acoperire laterală RAL 7016 antracit **cu strat de acoperire din vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Domeniul de reglare pe înălțime	950 - 1100 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime	750 mm
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	950-1100 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic

Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Stație de lucru pentru substanțe periculoase