

3M**Disc de curățare (A), BF-DC, Ø discurilor: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	555942 150
GTIN	50048011641459
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discuri de curățare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulație abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.

Putere mare de șlefuire cu finisare delicată.

Aplicație:

Utilizare radială pe arbori flexibili și șlefuitoare drepte. Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cordoanelor de sudură și îndepărtarea murdăriilor de pe suprafețe.

Descriere tehnică

Ø găurii	13 mm
Ø discurilor	150 mm
Turație recomandată	4000 min ⁻¹
Grosime	15 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Grad de duritate	moale
Grad de finețe	mediu
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	BF-DC
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Mandrină Număr de discuri de prins 1

556380 1

Mandrină Număr de discuri de prins 1-2

556380 1-2