

Garant**Set de arbori de precizie Ø 86– 302 mm, Prindere: HW63****Date comandă**

Numărul de comandă	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Set complet de arbori de precizie **pentru Ø 86 – 302 mm**, cu capul de arbore Cod 237571. suport de plăcuțe și accesorii în trusă. **Extensibil** cu suport de plăcuțe Cod 237573 242-402 **până la Ø 402 mm**.

Precizie de reglare 0,01mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm în Ø.

Aplicație:

Pentru suport de plăcuțe cu plăcuță amovibilă ISO recomandată tip CC..09T3..

Livrare:

1 cap de arbore: 237571 HW63

câte 1 suport de plăcuțe amovibile: Cod 237573 86-138 pentru Ø 86– 138

Cod 237573 136-220 pentru Ø 136– 220

Cod 237573 188-302 pentru Ø 188– 302

câte 1 reazem: Cod 237574 86 pentru Cod 237573 86-138

Cod 237574 136 pentru Cod 237573 136-220, 188-302 și 242-402

câte 1 placă de presiune: Cod 237575 86 pentru Cod 237573 86-138

Cod 237575 136 pentru Cod 237573 136-220, 188-302 și 242-402

1 plăcuță amovibilă: Cod 260058 CU7010 (sau folosiți CC.. 09T3)

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237697 și Cod 237698.

Descriere tehnică

Prindere	HW63
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Placă de presiune pentru Ø 136 - 402 mm Tip 136 mm	237575 136
Suținere Ø 86 - 138 mm Tip 136 mm	237574 136
Placă de presiune pentru Ø 136 - 402 mm Tip 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Categorie CU7010	260058 CU7010
Suport de plăcuțe pentru zona arborelui Ø 242 – 402 mm Tip 136-220	237573 136-220
Cap arbore Ø 86 – 402 mm Prindere HW63	237571 HW63
Suținere Ø 86 - 138 mm Tip 86 mm	237574 86
Suport de plăcuțe pentru zona arborelui Ø 242 – 402 mm Tip 86-138	237573 86-138
Suport de plăcuțe pentru zona arborelui Ø 242 – 402 mm Tip 188-302	237573 188-302
Set de arbori de precizie Ø 86– 302 mm Prindere 1	237570 1