

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/12HPmm



Date comandă

Numărul de comandă	320310 63/12HP
GTIN	2050002004788
Clasa articolului	36D

Descriere

Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_1 min	80 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Distanță între vârfurile axelor f	45 mm
Piese de schimb	S01
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Ø cozii	63 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Tip produs

Cuțit de strunjit