

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/11HPmm**Date comandă**

Numărul de comandă	320040 63/11HP
GTIN	2050002004702
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	80 mm
Ø cozii	63 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Piese de schimb	S05
Distanță între vârfulurile axelor f	45 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da

Tip coadă

Con de prindere

Tip produs

Cuțit de strunjit