

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/11HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320330 63/11HP
GTIN	2050002004801
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Piese de schimb	S05
Distanță între vârfurile axelor f	45 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	80 mm
Ø cozii	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Tip produs

Cuțit de strunjit