

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit Neutru, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
6311-100HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320370 6311-100HP
GTIN	2050002004856
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø cozii	63 mm
Piese de schimb	S05
Suport	PSC
Tip de utilizare	Neutru
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

