

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit Neutru, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
6316-130HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320380 6316-130HP
GTIN	2050002004870
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii	63 mm
Piese de schimb	S07
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Suport	PSC
Tip de utilizare	Neutru
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

