

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit Neutru, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:
6316-130HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320080 6316-130HP
GTIN	2050002004771
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Piese de schimb	S07
Ø cozii	63 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	Neutru
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Cuțit de strunjit

