

Garant GRIDLINE

Carcasă pentru sertare 24G mobilă, 20×20G, Înălțime carcasă / număr de sertare: 500/5mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare 24G cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Capac și covoraș de cauciuc cu caneluri, margine împotriva alunecării și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă) Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor.

Sertarul cu **închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea în sertarului timpul transportului. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 125

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Nu le împingeți sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălțime Cod 920301 – 920316.

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă	600 kg
Lățime carcasă sertare	600 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	620 mm
Capacitate portantă a tăvii superioare	50 kg
Greutate	72 kg
Înălțimea utilă	425 mm
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Adâncime	740 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
ComfortClose	nu
Strat de rulare fără amprentă	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțime	700 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	425 mm
Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Cu margine împotriva alunecării	da
Număr de sertare	5
Număr de role de ghidaj cu frână	2

Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	425 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927805 50
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927805 125
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951020 20
Carcasă 24G mobilă, pentru echipare individuală cu sertare înălțime carcasă 500 mm	927730 500
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21