

Garant GRIDLINE

Carcasă pentru sertare 24G mobilă, 20×20G, Înălțime carcasă / număr de sertare: 600/4mm**Date comandă**

Numărul de comandă	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare 24G cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Capac și covoraș de cauciuc cu caneluri, margine împotriva alunecării și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă) Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor.

Sertarul cu **închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea în sertarului timpul transportului. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Nu le împingeți sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălțime Cod 920301 – 920316.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de uși	0
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime	620 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
ComfortClose	nu
Strat de rulare fără amprentă	da
Înălțime carcasă sertare	600 mm
Înălțime	800 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă a tăvii superioare	50 kg
Greutate	69 kg
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțimea utilă	525 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime carcasă sertare	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Număr de sertare	4
Adâncime	740 mm

Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Carcasă deschisă sus	nu
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă pentru sertare	525 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927805 150
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951020 20
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Carcasă 24G mobilă, pentru echipare individuală cu sertare înălțime carcasă 600 mm	927730 600
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21