

Garant GRIDLINE

**Carcasă pentru sertare 24G mobilă, 20×20G, Înălțime carcasă / număr de sertare: 700/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare 24G cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Capac și covoraș de cauciuc cu caneluri, margine împotriva alunecării și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă) Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor.

Sertarul cu **închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea în sertarului timpul transportului. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Nu le împingeți sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălțime Cod 920301 – 920316.

## Descriere tehnică

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Strat de rulare fără amprență	da
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncime	740 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Număr de sertare	5
Înălțime	900 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Cu margine împotriva alunecării	da
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Număr de uși	0
Lățime	620 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	80 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă a tăvii superioare	50 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțimea utilă	625 mm

Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	625 mm
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Dulăpior rulant pentru atelier

## Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927805 125
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Deblocare singulară a sertarului cu o singură mână Lățimea utilă a sertarelor în G 20	951020 20
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927805 250
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Carcasă 24G mobilă, pentru echipare individuală cu sertare înălțime carcasă 700 mm	927730 700
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21