

**Garant****Pânză bandă pentru metale 27×2750, Dinți per inch: 10/14****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 173597 10/14  |
| GTIN               | 4062406124762 |
| Clasa articolului  | 11S           |

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** – Pânză bandă bimetăl ultraperformantă cu tăiș M42 al dintelui rezistent la uzură și cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

**Aplicație:**

**Dantură variabilă 0°** – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

**Dantură variabilă 10°** – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

**Dantură normală 0°** – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

**Dantură normală 10°** – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

**Notă:**

**Introducerea unei benzi noi:** Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

**Descriere tehnică**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Lungime           | 2750 mm                   |
| Lățime            | 27 mm                     |
| Grosime           | 0,9 mm                    |
| Dantură           | combi                     |
| Unghi de așchiere | 0 grad                    |
| Materialul sculei | HSS Co 8                  |
| Tip produs        | Pânză bandă pentru metale |