

Garant**Pânză bandă pentru metale 27×3830, Dinți per inch: 10/14****Date comandă**

Numărul de comandă	173787 10/14
GTIN	4062406125332
Clasa articolului	11S

Descriere**Execuție:**

GARANT – Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu tăiș M42 al dintelui rezistent la uzură și cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

Aplicație:

Dantură variabilă 0° – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

Dantură variabilă 10° – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

Dantură normală 0° – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

Dantură normală 10° – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

Descriere tehnică

Lățime	27 mm
Lungime	3830 mm
Grosime	0,9 mm
Dantură	combi
Unghi de așchiere	0 grad
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale