

Garant**Mâner pentru teșitor cu 3 suprafețe de prindere, Ø cozii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150408 8
GTIN	4062406124878
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Pentru prinderea teșitorului de precizie GARANT cu dantură divizată inegal și **3 suprafețe de prindere** pe coadă. Într-un mâner se pot folosi diferite dimensiuni de teșitor dar cu același diametru al cozii.

Mâner de forță ușor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la lovire.

Datorită structurii speciale a suprafeței, **mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.**

Lungimea mânerului: 112 mm

Descriere tehnică

Lungimea mânerului	112 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic