

**Sertar, Înălțimea frontală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	929605 180
GTIN	4062406127329
Clasa articolului	92W

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu role cu coeficient redus de frecare din Delrin. Pentru montarea sub blaturile de lucru.

Culoare:

Corp RAL7035 gri deschis, fețe la alegere în: RAL5005 albastru; RAL7035 gri deschis; RAL7016 gri antracit **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	185 mm
Lățime utilă sertare	490 mm
Adâncime utilă sertare	520 mm
Lățime	590 mm
Adâncime	620 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	100 kg
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Sertar

