



Piatră de rectificat în formă de oală, diamantată STARTEC XP-P D×A×H (mm), 100×35×20, Tip: D64



Date comandă

Numărul de comandă	597954 D64
GTIN	9003172004617
Clasa articolului	53Y

Descriere

Execuție:

Pietre abrazive în formă de oală ultraperformante, cu strat diamantat, cu liant metalic cu stabilitate ridicată și reacție optimizată a granulelor diamantate la liant. Reducerea forței de așchiere obținută datorită combinației optime dintre granule și liant permite **un randament maxim la rectificare** și **cele mai mari viteze de avans**. Stabilitatea maximă a muchiiilor îmbunătățește **precizia profilelor** chiar și la avansuri mari și **prelungeste intervalele dintre ajustări** cu obținerea unor suprafețe de calitate constantă. **Specificații: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Aplicație:

Rectificarea ultraperformantă (rectificarea canalelor) a sculelor așchietoare rotative din carbură. Pentru șlefuirea umedă cu ulei (recomandat) sau emulsie/apă.

Descriere tehnică

Granulație	D64
Prescurtare pentru material abraziv	D

Specificație	D64BXP-P STARTEX XP-P
Material abraziv	Diamant
Forma	11V9
Ø discurilor D	100 mm
Lățimea discului T	35 mm
Caracteristici nume produs	100×35×20
Ø găurii H	20 mm
Lățime strat abraziv W parte frontală	3 mm
Înălțime strat abraziv X	10 mm
Tip produs	Disc de șlefuit în formă de oală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		