

**Garant**

**Set de teșitoare de precizie cu 3 suprafețe de prindere, lungi, Cod 150376, în cutie 90°, TiAlN, Număr de teșitoare: 6**

**Date comandă**

Numărul de comandă	150369 6
GTIN	4062406127435
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Zencuitor de precizie nr. 150376, **cu coadă lungă cu 3 suprafețe.**

**Aplicație:**

Teșitor de precizie pentru realizarea de **teșituri fără așchii, circulare exacte, la 90 °.**

**Conținut:**

Câte 1 teșitor: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Livrare:**

Set de 6 teșitoare de precizie cu casetă.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Număr de teșitoare	6
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal
Standard	Normă de lucru
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Accesorii

Teșitor de precizie lung, cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150376 16,5
Teșitor de precizie lung, cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150376 6,3
Teșitor de precizie lung, cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150376 20,5
Teșitor de precizie lung, cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150376 10,4
Teșitor de precizie lung, cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150376 12,4
Teșitor de precizie lung, cu 3 suprafețe de prindere 90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150376 8,3